



FICHA TECNICA MASPROT - PROTECCION RESPIRATORIA PREFILTRO MASPROT MPF-1



Características

Prefiltro MPF-1 fabricado por Masprot y destinado a retener partículas gruesas. Se usa uniéndolo a un filtro mediante una tapa retenedora, Número de Parte M-122A.

La materia prima utilizada para la fabricación de este prefiltro es 100% sintética y compuesta por fibras de polipropileno de color blanco.

Esta materia prima es sometida a ensayo de eficiencia en el equipo TSI 8130, utilizando un tamaño de partícula de .1 micrón de Cloruro de Sodio (sal) a 32 LPM. Su eficiencia, bajo estas condiciones es 99.00%.

Aprobación

Este Prefiltro MPF-1 cuenta con aprobación NIOSH para ser usado con los siguientes filtros Masprot:

MHE-1A - TC-84A-2748

MLE-1A - TC-84A-2749

MVO-1A - TC-23C-1916

MGV-1A - TC-23C-1917

MGA-1A - TC-23C-1918

Para sujetar el prefiltro MPF-1 al filtro usar la tapa retenedora Número de Parte M-122A.

Mantenimiento

A diario inspeccione visualmente el prefiltro, cuando note que el lado del prefiltro que queda hacia el filtro tiene marcado el dibujo de la tapa retenedora, es hora de reemplazarlo.

Algunas limitaciones de uso

- No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno
- No usar en áreas cerradas o escasamente ventiladas
- No usar en atmósferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida o salud (IDLH).

Garantía

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
- Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.

*Para mayor información: Masprot S. C. e I. Ltda. / Gcia. Gestión de Calidad y Asistencia Técnica
Fono: 56-2-4989000 / www.masprot.cl: a través de nuestro link "Asistencia Técnica en Línea"*